

Światłówka liniowa Master TL-D 90 De Luxe 58W/940 1sl

Kod ElektriKo: 29257 Kod Philips: 8711500888693



Dane techniczne:

- Wskaźnik oddawania barw Ra **91 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **4600 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **78.6 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **4600 Lm**
- Śr. lum. EM **1.25 cd/cm2**
- Współrzędna chromatyczności X **381 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **379 -**
- Moc lampy **58 W**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Długość międzytrzonkowa A **1500.0 (max) mm**
- Długość B **1504.7 (min), 1507.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1514.2 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **186.000 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **68 kWh**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **91 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **4600 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **78.6 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **4600 Lm**

- Śr. lum. EM **1.25 cd/cm²**
- Współrzędna chromatyczności X **381 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **379 -**
- Moc lampy **58 W**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Długość międzytrzonkowa A **1500.0 (max) mm**
- Długość B **1504.7 (min), 1507.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1514.2 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **186.000 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **68 kWh**
- Trzonek **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Kształt bańki **T8 [26 mm]**
- Trwałość 10% EM **12000 hr**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **17000 hr**
- Trwałość do 10% bez podgrz **10000 hr**
- Trwałość 50% EM **15000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **20000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **12000 hr**
- Optymalna temperatura **25 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Zawartość rtęci (Hg) **3.0 mg**
- Średnica D **28 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **10**

Dzięki tej świetlówce TL-D kolory wydają się bogate, głębokie i naturalnie wzmocnione. Dlatego świetnie nadaje się do zastosowań wymagających bardzo dobrego rozpoznawania barw: sal pierwszej pomocy i gabinetów zabiegowych w szpitalach, pomieszczeń składu graficznego, sklepów jubilerskich, gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich, muzeów czy sklepów.

Widzenie kolorów w ich naturalnych odcieniach

- Bardzo dobre odwzorowywanie barw powoduje, że produkty wyglądają bardziej atrakcyjnie, a kolory wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym
- Klienci otrzymują światło doskonale oddające barwy przy minimalnej degradacji mocy świecenia
- Klienci (w niektórych branżach) będą w stanie przestrzegać nowej europejskiej normy oświetlenia miejsc pracy pod dachem (CEN 12464-1) bez konieczności zakupu nowych opraw

Dzięki tej świetlówce TL-D kolory wydają się bogate, głębokie i naturalnie wzmocnione. Dlatego świetnie nadaje się do zastosowań wymagających bardzo dobrego rozpoznawania barw: sal pierwszej pomocy i gabinetów zabiegowych w szpitalach, pomieszczeń składu graficznego, sklepów jubilerskich, gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich, muzeów czy sklepów.

Charakterystyka urządzenia

- Wysokiej jakości fluorescencyjna powłoka poprawiająca odwzorowanie barw
- Użycie trójpasmowych związków fosforu zapewnia wysoką skuteczność
- Możliwość montażu w istniejących oprawach standardowych lamp TL-D
- Dostępna w różnych wersjach barwowych

Aplikacje/Zastosowania

- Dedykowane do zastosowań w których oddawanie barw odgrywa kluczową rolę: sklepy, kwaciarnie, zakłady fryzjerskie, muzea, szpitale, itp.

